


コンパウンドの一回の使用量

適量をバフに付け、塗装面によく伸ばしてからポリッシングをして下さい。



目消し・肌調整用
約3g
(大豆粒3つ分)



仕上げ用
約2g
(小豆粒3つ分)



つや出し用
約0.3g
(米粒3つ分)

■ 研磨材関連

発注品番	製品名	粒度	サイズ/仕様	1ケースの数量
30567	3M™ フックキット™ パープル フィニッシングディスク	1500番	127mm径	50枚×4箱
30667			152mm径	
30566		2000番	127mm径	
30666			152mm径	
466L 7 AAD	3M™ トライザクト™ ディスク 466LA 32mm径	A7 (2500番相当)	32mm径 / 75μm厚	100枚×4パック
466L 5 AAD		A5 (3000番相当)		
H/S/P AAD	3M™ スキャロップ パッド	—	31mm径	5個×4パック
5432	3M™ ぶつ取りキット 466LA	2500番相当 / 3000番相当	2番手×各20枚 / スキャロップパッド1個	4キット
2096	3M™ フックキット™ トライザクト™ フィニッシングディスク	3000番	127mm径	15枚×4箱
2085			152mm径	
30562		5000番	127mm径	
30662 AAD			152mm径	
30290	3M™ フックキット™ トライザクト™ フィニッシングシート	3000番	70mm×140mm	15枚×4箱
30289		5000番	70mm×140mm	15枚×4箱
F/H/P AAD	3M™ フックキット™ フォーム ハンドサンディング パッド	—	67mm×133mm×19mm	20個

■ コンパウンド/バフ/パッド

発注品番	製品名	容量	用途	1ケースの数量
5975	3M™ コンパウンド QT-1L	750ml	目消し・肌調整用	6本
5997	3M™ コンパウンド QT-2L		仕上げ用	6本
5949	3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンドプレミアム		目消し・肌調整用	6本
5969	3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンドHG		仕上げ用	6本
5959	3M™ ウルトラファイナ™ グロスアップ コンパウンド	473ml	オーロラ消し・つや出し用	6本
発注品番	製品名	サイズ/仕様	1ケースの数量	
5789	3M™ テーパーバフ QTハードウール	外径172mm	10枚	
5755	3M™ ウルトラファイナ™ バフウール	外径160mm×18mm厚	10枚	
5766	3M™ ウルトラファイナ™ バフソフトスポンジ	外径190mm×50mm厚	6枚	
5767		外径190mm×30mm厚	10枚	
5734	3M™ ポリッシング スポンジ	外径175mm×20mm厚	20枚	
5718	3M™ テーパー バフパッド	外径145mm / シャフト径16mm	6枚	

■ その他関連製品

発注品番	製品名	サイズ/仕様	1ケースの数量
5351	3M™ 仕上げワイブ	36cm×36cm	20枚
5308 AAD	3M™ 仕上げサンダー	外径150mm / 900g / ダブルアクションサンダー	1台
5598	3M™ ワンタッチ中間ソフトパッド	外径150mm	10枚
5599		外径125mm	10枚

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。
本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報に基づいておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証致しかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくこととなります。
売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。
本製品に関して当社最新の出版物に記載されていない事項またはこれと異なるお客様からのご注文書に記載される事項は、権限のある売主及び製造者の役員により書面で同意されない限り、何ら効力を有さないものとします。

3M、トライザクト、フックキット、ウルトラファイナは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社

オートアフターマーケット製品事業部

http://www.mmm.co.jp/aad/

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2015. All rights reserved
AAD-300-A

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

ナビダイヤル、市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

Higher Efficiency
Polishing to
Better Finish

磨きソリューション 製品カタログ

目的にあわせて製品を選び
磨きの作業効率を向上



3M

3M™ 磨きソリューション製品一覧

ぶつ取り

機械研ぎで
ぶつ探し・ぶつ取り・
肌落とし

1500番

2000番



**3M™ フックイト™ パープル
フィニッシングディスク**

広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整
を手早く行う。固いPETフィルム基材
を使用しているため、ぶつやゆず肌の
頭を効率的に研磨できる。

※ダブルアクションサンダー、中間ソフトパッド推奨

手研ぎでぶつ取り

2500番

3000番



**3M™ トライザクト™
ディスク 466LA 32mm径**
3M™ スキャロップ パッド

ぶつ取り用研磨紙と専用ブロック。霧
吹きで水を吹いて使用するミストサ
ンディングタイプ。

目消し・肌調整

目消しを
スピードアップ

3000番

5000番



**3M™ フックイト™
トライザクト™ フィニッシング
ディスク/シート**

ぶつ取り後の目消しをスピードアップ
するのに最適な研磨材。霧吹きで水
を吹いて使用するミストサンディ
ングタイプ。

微細加工技術により砥粒を樹脂で固
め、三角柱状に成形。これにより均質
な研磨目と圧倒的なもちを実現。
柔軟なスポンジ基材が塗面に追従す
るため、肌落ちを最小限にとどめるこ
とが可能。

※機械研ぎ時はダブルアクションサンダー、中間ソ
フトパッド推奨

● 研磨材表面の拡大画像



カット性能の高いコンパウンドでスピーディに磨く

目消し・肌調整



3M™ コンパウンド QT-1L
**3M™ テーパーバフ QT
ハードウール**

磨き作業の時間短縮に最適なコンパウンドとバフの組み合わせ。

カット性能が高いQT-1Lと専用バフで目消し、肌調整をスピードアップ。ついたバフ目はQT-2Lとスポンジバフで簡
単に消すことができる。

仕上げ(バフ目消し)

仕上げ(バフ目消し)



3M™ コンパウンド QT-2L
**3M™ ウルトラフィーナ™
バフ ソフトスポンジ**

肌を微調整しながら慎重に磨く

目消し・肌調整



**3M™ ウルトラフィーナ™
コンパウンドプレミアム**
**3M™ ウルトラフィーナ™
バフ ウール**

塗装時に作った肌を壊したくない、傷を入れたくない、というニーズに最適なコンパウンドとバフの組み合わせ。
より細かい砥粒のコンパウンドで磨くことで、肌に大きな影響を与えずに目消しや肌の微調整ができる。

仕上げ(バフ目消し)



**3M™ ウルトラフィーナ™
コンパウンド HG**
**3M™ ウルトラフィーナ™
バフ ソフトスポンジ**

つや出し

濃色車のつや出し・
オーロラ対策に



**3M™ ウルトラフィーナ™
グロスアップ コンパウンド**
3M™ ポリッシング スポンジ

濃色車のつや出し・オーロラ対策に
最適なコンパウンドとバフの組み合わ
せ。のびがよく、少ない分量で深い
つやが出せる。

ダブルアクションサンダーを用いて磨
くことで、オーロラの発生原因である
一方向に並んだバフ目を消すことが
できる。

※つや出しはシングルアクションポリッシャーでも
可能